

**Garant****Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Artikelklasse	210

## Beschreibung

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Hinweis:**GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

## Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Bohrzirkularfräsen a <sub>p</sub>	0,3 mm
Innenkühlung	ja
Aufnahmegewinde M	M8
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm

passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Gesamtlänge $L_{ges}$	25 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	3,73 Grad
$\varnothing D_3$	8 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	6,13 mm
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219799 1