

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	40 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden- $\varnothing D_c$	30 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,23 Grad
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	15,43 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2