

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	22 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Gesamtlänge L_{ges}	28 mm
Rampinglänge L für α_{max}	12,13 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø D_2	18 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	36 mm
Aufnahmegewinde M	M10

Innenkühlung	ja
Ø D ₃	14 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	42 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,89 Grad
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219799 1