

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Rampinglänge L für α_{max}	17,43 mm
Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Rampingwinkel α_{max}	1,97 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP