

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/2mm


Bestelldaten

Bestellnummer	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	28 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	54 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	13,43 mm
Gesamtlänge L_{ges}	36 mm
Innenkühlung	ja
Ramplingwinkel α_{max}	2,56 Grad
Ø D_3	16 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Aufnahmegewinde M	M12
Ø D ₂	21 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	44 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1 mm
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2