

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Rampingwinkel α_{max}	3,29 Grad
Ø D_1 h6	12,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	38 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L_{ges}	36 mm
Ø D_3	13 mm

Aufnahmegewinde M	M12
Ramplinglänge L für α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Innenkühlung	ja
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP