

**Garant**

**Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ersatzteil:**

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	37,43 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	102 mm

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,92 Grad
Schneiden- $\varnothing D_c$	52 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	92 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1 mm
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	22 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel $\kappa$	16 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP