

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	13,43 mm
Schneiden-Ø D_c	28 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	44 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	54 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Auskraglänge L_1	40 mm

Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Rampingwinkel α_{max}	2,56 Grad
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP