

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	10,43 mm
Innenkühlung	ja
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Auskraglänge L_1	120 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Rampingwinkel α_{\max}	3,29 Grad

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2