

**Garant****Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,23 Grad
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	15,43 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Bohrzirkularfräsen a <sub>p</sub>	1 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	47 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	30 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP