

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	68 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Gesamtlänge L _{ges}	47 mm
Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,68 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Aufnahmegewinde M	M16
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2