

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	30 mm
Auskraglänge L ₁	40 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	44 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für α _{max}	10,34 mm
Ramplingwinkel α _{max}	4,42 Grad
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP