

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/3mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	84 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,51 Grad
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP