

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Gesamtlänge L_{ges}	47 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Ø D_2	29 mm
Rampingwinkel α_{max}	3,71 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	12,34 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Innenkühlung	ja
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0