

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/5mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	1,06 Grad
Ø D ₃	47 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	110 mm
Rampinglänge L für α_{max}	43,34 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	124 mm
Innenkühlung	ja
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP