

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	2,25 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	64 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Auskräglänge L_1	50 mm
Schaft- $\varnothing D_5$ h6	32 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	40 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	20,34 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Innenkühlung	ja

Gesamtlänge L_{ges}	250 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP