

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/3mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	88 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	102 mm
Innenkühlung	ja
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm

Rampingwinkel α_{\max}	1,42 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	32,34 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0