

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Schneiden-Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Rampingwinkel α_{\max}	2,25 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	20,34 mm
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Innenkühlung	ja
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP