

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm


Bestelldaten

Bestellnummer	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	30,34 mm
Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D_c	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Ø D_3	34 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,51 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0