

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/2mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212814 30/2 |
| GTIN | 4045197939265 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{min} | 44 mm |
| Rampingwinkel α _{max} | 4,42 Grad |
| passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 |
| Ø D ₃ | 14 mm |
| Auskraglänge L ₁ | 120 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Gesamtlänge L _{ges} | 200 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Schneiden-Ø D _c | 30 mm |
| Schaft-Ø D _s h6 | 32 mm |
| Ramplinglänge L für α _{max} | 10,34 mm |

| | |
|--|----------------|
| Bohrzirkularfräsen a_p | 1,5 mm |
| Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$ | 58 mm |
| Serie | Power Q |
| Einstellwinkel κ | 11 Grad |
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m | 211750 5,0 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |