

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/5mm


Bestelldaten

Bestellnummer	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	116 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	46,34 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516

Schneiden-Ø D_c	66 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	130 mm
Ø D_3	50 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,99 Grad
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP