

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	35 mm
Gesamtlänge L _{ges}	47 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	54 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	68 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α _{max}	2,99 Grad
Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Rampinglänge L für α_{\max}	15,34 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP