

Garant
GARANT Softcut® HSI, mit Gewinde, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm


Bestelldaten

Bestellnummer	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Für exakte 90°-Ecken bitte $a_p = 6$ mm wählen.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	28,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schneiden-Ø D _c	40 mm

Anzahl Schneiden Z	5
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Aufnahmegewinde M	M16
passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863