

Garant**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	8 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Schaft-Ø $D_s\ h6$	32 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Power Tang

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP