

Garant**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
maximale Schnitttiefe a_{pmax}	8 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2