

Garant**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, mit Gewinde, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Anzahl Schneiden Z	3
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Aufnahmegewinde M	M12
Ø D_1 h6	12,5 mm

Ø D ₂	23 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2