

Garant

GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/9mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215968 63/9
GTIN	4045197940063
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspandrafrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	9
Schneiden-Ø D _c	63 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	8 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2