

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, Weldonschaft, Ø D / Zeff: 40/4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Artikelklasse	210

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	47 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Gesamtlänge L_{ges}	131 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Auskraglänge L_1	69 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	24
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2