

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/7mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215968 50/7
GTIN	4045197940056
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankraftichtung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	7
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP