

**Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Typ: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	216625 11
GTIN	4045197940179
Artikelklasse	220

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
maximaler Anfas- $\varnothing D_{max}$	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	SP..060304
Wendeplattenschrauben-Set	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Auskräglänge $L_1$	32 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Fasenfräser

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil  
8IP

674252 8IP

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m

211750 1,2