

**Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Typ: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	216625 12
GTIN	4045197940186
Artikelklasse	220

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
maximaler Anfas- \varnothing D_{\max}	23,7 mm
Schaft- \varnothing D_s h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SP..09T308
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
\varnothing D	12 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Auskraglänge L_1	37 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
15IP

674252 15IP

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

211750 3,0