

**Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Typ: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	216625 16
GTIN	4045197940193
Artikelklasse	220

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	SP..09T308
Auskraglänge L_1	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
maximaler Anfas- $\varnothing D_{max}$	28,8 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

211750 3,0