

**HOLEX®**
**SNMX 120408, HUX25, Radius: 1-4 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251399 1-4
GTIN	4045197940391
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Passend für:**

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251102; 251103; 251112; 251113.

**Hinweis:**

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius  $\geq 3$  mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Sorte: HUX25

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 120 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 30 - 80 m/min

**Technische Beschreibung**

Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Sorte	HUX25
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 120 m/min

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	30 - 80 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Serie	eco-Klemmdrehhalter
Serie	QuickTurn-Klemmdrehhalter
Serie	Klemmdrehhalter
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMX 120408
Produktnamensattribut	HUX25