

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert, Muldenvolumen: 500l



Bestelldaten

Bestellnummer	919955 500
GTIN	2050001937445
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit **geringer Bauhöhe** und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x60 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	1000 kg
Höhe	680 mm
Länge	1440 mm
Gewicht	111 kg

Einfahrtaschen-Abstand B	150 mm
Breite	780 mm
Einsatzbereich	für Feststoffe
Muldenvolumen	500 l
Schüttkanten Höhe	495 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig
Tragfähigkeit / Rad 450 kg

919970 450