



## ROTO-DRIVE-Entgrater mit Entgratkopf Ø 10,4



### Bestelldaten

Bestellnummer	838605
GTIN	7290005395451
Artikelklasse	83G

### Beschreibung

**Ausführung:**

Griff mit drehbar gelagertem, auswechselbarem Entgratkopf. Einfache Handhabung durch Kurbelsystem.

**Verwendung:**

Zum mühelosen und sauberen Entgraten, Anfasen oder Nacharbeiten von Bohrungen, Außendurchmessern, Gewinden und Nuten.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	155 mm
Produktart	Entgrater

### Zubehör

Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-Ø 3,2 mm	838610 3,2
Innengewinde-Reinigungsklinge HSS	838710
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-Ø 20 mm	838610 20
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-Ø 10,4 mm	838610 10,4

Außen-Entgratkopf HSS für Ø 4–18 mm	838660
Bohrungs-Entgratkopf 90°, mit Schaft HSS TiN-beschichtet Entgratkopf-Ø 10,4 mm	838611 10,4
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-Ø 6,3 mm	838610 6,3
O-Ring-Nut-Entgrat-Klinge HSS	838760