

**Garant**
**NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	162650 1
GTIN	4045197940896
Artikelklasse	110

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

**Technische Beschreibung**

kleiner $\varnothing D_3$	28 mm
großer $\varnothing D_2$	30,7 mm
Schaft-Vierkant $\square$	20 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schneidenlänge $L_c$	43 mm
Gesamtlänge L	130 mm
Schaft- $\varnothing D_s$	25 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		