

Garant**NPT-Reibahle 1:16, NPT: 3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Technische Beschreibung

großer Ø D ₂	15,4 mm
kleiner Ø D ₃	13,75 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gesamtlänge L	85 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schneidenlänge L _c	27 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		