

**Garant****NPT-Reibahle 1:16, NPT: 3/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Artikelklasse	110

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

**Technische Beschreibung**

großer Ø D <sub>2</sub>	24,5 mm
kleiner Ø D <sub>3</sub>	22,25 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	35 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gesamtlänge L	105 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		