

Garant
NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1/8

Bestelldaten

Bestellnummer	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Artikelklasse	110

Beschreibung
Ausführung:

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	70 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidenlänge L _c	17 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
großer Ø D ₂	9,1 mm
kleiner Ø D ₃	8,05 mm
Schaft-Ø D _s	7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		