



Außen- und Innenloch-Entgrater, Typ: 3



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 839650 3 |
| GTIN | 7290003236664 |
| Artikelklasse | 83G |

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch **senkrecht** gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in **beide Richtungen schneidende Klinge** jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingewechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|------------|
| für Bohrungs-Ø | 10 - 22 mm |
| für maximale Bohrungstiefe t | 52 mm |
| Produktart | Entgrater |

Zubehör

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Ersatzklinge mit Schraube Typ 3 | 839660 3 |
| Ersatzklinge mit Schraube Typ 3HM | 839660 3HM |