

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert, Muldenvolumen: 750l



Bestelldaten

Bestellnummer	919955 750
GTIN	2050001937452
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit **geringer Bauhöhe** und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x60 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Breite	1280 mm
Einsatzbereich	für Feststoffe
Einfahrtaschen-Abstand B	495 mm
Muldenvolumen	750 l

Tragfähigkeit	1000 kg
Höhe	680 mm
Gewicht	139 kg
Länge	1440 mm
Schüttkanten Höhe	495 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig Tragfähigkeit / Rad 450 kg	919970 450
---	------------