



Muldenkipper RAL 5007 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 450l



Bestelldaten

Bestellnummer	919920 450
GTIN	4017976147024
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantert.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Einfahrtaschen-Abstand B	203 mm
Länge	1374 mm

Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Einfahrtaschen Maß C	603 mm
Kastenmaß Breite	669 mm
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Schüttkanten Höhe mit Rollen	733 mm
Material Rad	TPE
Seilzug	nein
Muldenvolumen	450 l
Höhe	1072 mm
Kastenmaß Höhe	708 mm
Breite	730 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
öldicht verschweißt	ja
Kippsicherung	ja
Anzahl Räder	4
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
mit Einfahrtaschen	ja
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Gewicht	83 kg
Kastenmaß Länge	1214 mm
Rad-Ø	200 mm
Kippmechanismus	manuell
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produktart	Kippbehälter

