

## Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert, Muldenvolumen: 1000l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919955 1000
GTIN	2050001937469
Artikelklasse	94B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit **geringer Bauhöhe** und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x60 mm.

#### Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

### Technische Beschreibung

Länge	1640 mm
Tragfähigkeit	1500 kg
Höhe	780 mm
Einsatzbereich	für Feststoffe

Einfahrtaschen-Abstand B	495 mm
Breite	1280 mm
Gewicht	184 kg
Muldenvolumen	1000 l
Schüttkanten Höhe	565 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

---

## Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig Tragfähigkeit / Rad 450 kg	919970 450
---	------------