



Rändelformwerkzeug links, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290019 16
GTIN	4030741660740
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.**

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	16 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
Laufstift	299910 6
Schaft Breite	16 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
Arbeitsbereich	0 - 15 mm
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug