



Muldenkipper RAL 5007 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 600l



Bestelldaten

Bestellnummer	919920 600
GTIN	4017976147031
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantert.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Breite	855 mm

Kastenmaß Höhe	735 mm
Anzahl Räder	4
Material Rad	TPE
Länge	1458 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Kippmechanismus	manuell
Kastenmaß Länge	1321 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	843 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Höhe	1099 mm
Seilzug	nein
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
öldicht verschweißt	ja
Einfahrtaschen-Abstand B	327 mm
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Gewicht	95 kg
Kastenmaß Breite	794 mm
Kippsicherung	ja
Rad-Ø	200 mm
Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Einfahrtaschen Maß C	727 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Muldenvolumen mit Einfahrtaschen	600 l ja
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produktart	Kippbehälter

