



Muldenkipper RAL 7035 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 250l



Bestelldaten

Bestellnummer	919922 250
GTIN	4017976847016
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantet.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	713 mm
Höhe	780 mm

Anzahl Räder	4
Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Seilzug	nein
Muldenvolumen	250 l
Kastenmaß Höhe	413 mm
mit Einfahrtaschen	ja
öldicht verschweißt	ja
Kippmechanismus	manuell
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Kippsicherung	ja
Gewicht	70 kg
Länge	1359 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	203 mm
Material Rad	TPE
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Rad-Ø	200 mm
Einfahrtaschen Maß C	603 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Tragfähigkeit	750 kg
Schüttkanten Höhe mit Rollen	780 mm
Kastenmaß Breite	652 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Kastenmaß Länge	1200 mm
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produktart	Kippbehälter

