



KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 34-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	34-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK7935
Typ	INOX
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		