



**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 24-010**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**
**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,14 mm/U

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Bezeichnung	24-010
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK7935
Typ	INOX
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		