


**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, DGB-P, Nenn-Ø D: 50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	239822 50
GTIN	
Artikelklasse	27E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Reibköpfe geradeverzahnt, **fertig geschliffen für Passung H7.**

Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im  $\mu$ -Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4.

Durchgangsbohrungen bis  $5 \times D$  möglich.

In Geometrie **ASG3000** mit Anschnittwinkel  $45^\circ$  und zusätzlicher Spannutt für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für **Grundloch- und Durchgangsbohrungen.**

**Hinweis:**

- **Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.**
- **Passende Halter siehe Nr. 239880 – 239940.**
- **Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.**

**Technische Beschreibung**

Kopflänge l	25 mm
Schneidenlänge $l_1$	6 mm
für Halter Nr. 239880 – 239940	42 – 51,99
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/U
Nenn-Ø D	50 mm
Anzahl Schneiden Z	8

Beschichtung	DGB-P
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
GGG	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		