


**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, DGB-P, Nenn-Ø D: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	239822 32
GTIN	
Artikelklasse	27E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Reibköpfe geradeverzahnt, **fertig geschliffen für Passung H7.**

Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im  $\mu$ -Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4.

Durchgangsbohrungen bis  $5 \times D$  möglich.

In Geometrie **ASG3000** mit Anschnittwinkel  $45^\circ$  und zusätzlicher Spannutt für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für **Grundloch- und Durchgangsbohrungen.**

**Hinweis:**

- **Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.**
- **Passende Halter siehe Nr. 239880 – 239940.**
- **Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.**

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$ in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/U
Nenn-Ø D	32 mm
Schneidenlänge $l_1$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	8
für Halter Nr. 239880 – 239940	27 – 34,99
Kopflänge $l$	25 mm

Beschichtung	DGB-P
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
GGG	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		